

PHILIPS

데스크 램프

myHomeOffice

66111STRIDER

블루

LED

66111/35/14



## 편의성을 자랑하는 향상된 데스크 등

특수 광학, 백라이트 및 디밍 기능이 있는 회전식 T자형 독서대

### 눈에 편한 조명

- 과학적 배광

### 제어

- 다단계 디밍

# 주요제품

## 과학적 배광 다단계 디밍

직관적인 다단계 밝기 조절 설정으로 빛을 더 잘 제어할 수 있어서 필요한 조명 환경을 창조할 수 있습니다.

# 사양

## 디자인 및 마감

- 색상: 블루
- 재질: 금속/플라스틱

## 추가 기능/액세서리 포함

- LED 모듈 5년 보증: 아니요
- FFP - 불만제로 팩: 예

## 기타

- 특수 설계: 가정 내 서재 및 공부방, 거실 및 침실
- 유형: 테이블 스탠드
- 눈 편안: 아니요

## 제품 규격 및 무게

- 높이: 41.3 cm
- 길이: 24.9 cm
- 순중량: 1.621 kg
- 폭: 35.6 cm

## 서비스

- 보증: 1년

## 기술 사양

- 주전원: 범위 100V ~ 240V, 50~60Hz
- 조명 기구 조광가능: 예
- LED: 예
- 내장형 LED: 예
- 에너지 등급(광원 포함): 내장형 LED
- 전구 수: 1
- 소비 전력 전구 포함: 7 W
- 최대 소비 전력 교체 전구: 7 W
- IP 코드: IP20, 12.5mm를 초과하는 물체로부터 보호, 방수장치 없음
- 보호 등급: II - 이중 절연
- 교체 가능한 광원: 아니요

## 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718696162248
- 순중량: 1.621 kg
- 총중량: 2.400 kg
- 높이: 475.000 mm
- 길이: 172.000 mm
- 폭: 172.000 mm
- 소재 번호 (12NC): 915005474001



발행일자: 2021-09-27  
버전: 0.152

© 2021 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)