

PHILIPS

可攜式

myHomeOffice

66134 PLATE

白色

LED

66134/31/R3



強化桌燈提升閱讀舒適度


具備手機充電器功能的床頭燈，為您帶來更多便利

療癒夜燈

· 柔和舒適夜燈

規格

柔和舒適夜燈



夜晚不再吵鬧不休。有了星空夜燈的陪伴，孩子不再抗拒上床。柔和溫暖的光線讓孩子不用擔心黑暗中會出現怪獸

焦點

設計與外型

- 顏色: 白色
- 材質: 合成纖維

隨附額外功能/配件

- 內建 LED: 是

其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房, 客廳與臥室
- 類型: 桌燈
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 高度: 2.5 cm
- 長度: 18.2 cm
- 淨重: 0.170 kg
- 寬度: 18.2 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出: 50 lm
- 主電源: 5 V
- 可調式燈具: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 1.5 W
- 替換燈泡最高瓦數: 1.5 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: III - 安全超低電壓
- 光源可替換: 無

設計與外型

- 顏色: 白色
- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房, 客廳與臥室

- EAN/UPC - 產品: 8718696176627

- 保固: 1 年
- 淨重: 0.170 kg
- 材質: 合成纖維
- 淨重: 0.280 kg
- 類型: 桌燈
- 高度: 2.700 cm
- 高度: 2.5 cm
- 使用壽命達: 15,000 h
- EyeComfort: 無

- 長度: 19.800 cm
- 寬度: 18.500 cm
- 材料編號 (12NC): 915006001401

- 長度: 18.2 cm
- 淨重: 0.170 kg
- 寬度: 18.2 cm
- 燈具總流明輸出: 50 lm

- 內建 LED: 是
- 主電源: 5 V
- 可調式燈具: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 1.5 W
- 替換燈泡最高瓦數: 1.5 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: III - 安全超低電壓
- 光源可替換: 無



發行日期: 2022-06-14
版本: 0.38

© 2022 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證, 對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意, 本文件提及之資訊並非任何商業合約, 亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com