

PHILIPS

Đèn bàn


Đèn 66138 DonutClip

trắng

LED



66138/31/R3



Hoàn thiện đèn bàn để nâng cao độ thoải mái

Khám phá khả năng không giới hạn của đèn bàn Philips DonutClip LED. Tạo góc chiếu sáng hoàn hảo hoặc điều chỉnh độ cao và khoảng cách theo ý bạn. Đèn được thiết kế để phát huy hết công năng với 3 mức chỉnh độ sáng và pin sạc cho bạn trải nghiệm ánh sáng đầy điểm lẹ.

Dễ sử dụng

- Tính linh hoạt cao, dễ dàng điều chỉnh nguồn sáng đến nơi bạn cần

Tiết kiệm năng lượng

- LED lắp sẵn, là một phần của hệ thống

Đặc điểm đặc biệt

- Có thể sạc qua cổng USB

Điều khiển

- Chỉnh độ sáng nhiều mức

Những nét chính

Đèn dẫn hướng linh hoạt



Sản phẩm này cho phép bạn điều chỉnh ánh sáng theo bất kỳ hướng nào mà bạn muốn.

Nguồn sáng LED tích hợp



Nguồn sáng LED tích hợp mang tới ánh sáng hoàn hảo cho ngôi nhà bạn, xóa bỏ lo lắng về việc bảo dưỡng hay thay thế đèn.

Có thể sạc qua cổng USB

Đèn di động Philips này có thể dễ dàng sạc bằng cổng USB tương thích bất kỳ, ví dụ: qua máy tính xách tay hoặc TV. Có cáp USB đi kèm.

Chỉnh độ sáng nhiều mức

Cài đặt điều chỉnh độ sáng nhiều mức trực quan giúp bạn dễ dàng điều chỉnh đèn và tạo môi trường ánh sáng bạn muốn.

Các thông số

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: trắng
- Chất liệu: kim loại

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- FFP - Bộ chống gián đoạn: Có

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Văn phòng tại nhà & Phòng học, Phòng khách và Phòng ngủ
- Loại bóng: Đèn bàn
- EyeComfort: Không

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều cao: 46,5 cm
- Chiều dài: 10 cm
- Trọng lượng thực: 0,219 kg
- Chiều rộng: 12,5 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 175 lm
- Nguồn điện lưới: 5 V
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Có
- LED: Có
- LED tích hợp: Có
- Cấp năng lượng bao gồm nguồn sáng: LED tích hợp
- Số bóng đèn: 1
- Công suất bóng đèn đi kèm: 2.8 W
- Công suất tối đa của bóng đèn thay thế: 2.3 W
- Mã IP: IP20, bảo vệ khỏi các vật lớn hơn 12,5 mm, không có khả năng chống nước
- Cấp độ bảo vệ: III - điện áp thấp thêm an toàn
- Nguồn sáng có thể thay thế: Không

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718696174487
- Trọng lượng thực: 0,219 kg
- Tổng trọng lượng: 0,323 kg
- Chiều cao: 185,000 mm
- Chiều dài: 67,000 mm
- Chiều rộng: 172,000 mm
- Mã số chất liệu (12NC): 915005862001



Ngày phát hành:
2021-09-27
Phiên bản: 0.215

© 2021 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com