

PHILIPS

檯燈

myHomeOffice

66145JadePlus 2200mAh RoA

白色

白色

LED

66145/31/T3



可靠的書桌照明，為您帶來更多便利

採用整合式鋰電池的閱讀燈，為您帶來更多便利

不造成雙眼負擔

- 科學化的光線分佈

控制功能

- 多段式調光

輕鬆體驗

- 充電式電池

規格

科學化的光線分佈 多段式調光

直覺易用的多段式亮度控制設定，方便您控制燈光，打造所需的照明氣氛。

充電式電池

無需插入式充電器即可使用。

焦點

設計與外型

- 顏色: 白色
- 材質: 金屬/塑膠

隨附額外功能/配件

- LED 模組 5 年保固: 無
- FFP - 簡易包裝: 是

其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房, 客廳與臥室
- 類型: 桌燈
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 高度: 33 cm
- 長度: 33.7 cm
- 淨重: 0.558 kg
- 寬度: 9.3 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出: 480 lm
- 主電源: 5 V
- 可調式燈具: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 2.3 W
- 替換燈泡最高瓦數: 2.3 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: III - 安全超低電壓
- 光源可替換: 無

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696176368
- 淨重: 0.558 kg
- 淨重: 0.716 kg
- 高度: 393.000 mm
- 長度: 63.000 mm
- 寬度: 128.000 mm
- 材料編號 (12NC): 915005989001



發行日期: 2021-09-27
版本: 0.154

© 2021 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com