

PHILIPS

夜灯


myHomeOffice

66148DIANA

白色

LED

66148/31/C3



可靠的桌面照明带来更多便利


带电池运行和智能感应器控制功能的夜灯

舒适夜灯

· 柔和舒适的夜灯

产品亮点

柔和舒适的夜灯



夜间睡觉不再困难。孩子们喜欢伴着星光闪烁的夜灯入梦。舒适温馨的柔光会让孩子们不再害怕黑暗中的怪物，轻松进入梦乡。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 金属/塑料

随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 否
- 集成 LED: 是

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- 类型: 台灯
- 舒视光: 否

产品尺寸和重量

- 高度: 3.2 cm
- 长度: 9.3 cm
- 净重: 0.050 kg
- 宽度: 9.3 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 5 lm
- 主电源: 4.5 伏
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 0.3 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 0.3 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: III - 安全的超低电压
- 光源可更换: 否

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830443345
- 净重: 0.050 kg
- 毛重: 0.090 kg
- 高度: 53.000 mm
- 长度: 111.000 mm
- 宽度: 111.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005986801



发行日期: 2022-06-30
版本: 0.148

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com