

PHILIPS

檯燈

myHomeOffice

66168VDTMate

白色

LED

66168/31/R5



先進桌燈設計，點亮更光明的未來

頂級 EyeCare 護眼桌燈，搭配專業不對稱光學元件，以及線型 CCT 可調式與調光式功能

不造成雙眼負擔

- 科學化的光線分佈

控制功能

- 多段式調光

控制功能

- 可調式色溫

產品特點

科學化的光線分佈

多段式調光

直覺易用的多段式亮度控制設定，方便您控制燈光，打造所需的照明氣氛。

可調式色溫

從專注提神的潔淨白光，切換至柔和放鬆的暖黃光。

規格

設計與外型

- 顏色: 白色
- 材質: 金屬/塑膠

隨附額外功能/配件

- LED 模組 5 年保固: 無
- 設有調光器: 是
- FFP - 簡易包裝: 是
- 內建 LED: 是

其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房, 客廳與臥室
- 風格: 功能性
- 類型: 桌燈
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 高度: 41.6 cm
- 長度: 45 cm
- 淨重: 3.113 kg
- 寬度: 43.7 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出: 560 lm
- 主電源: 範圍 100 V - 240 V, 50-60 Hz
- 可調式燈具: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 9.8 W
- 替換燈泡最高瓦數: 13.7 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: II - 雙層絕緣
- 光源可替換: 無

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696174821
- 淨重: 3.113 kg
- 淨重: 4.910 kg
- 高度: 530.000 mm
- 長度: 250.000 mm
- 寬度: 295.000 mm
- 材料編號 (12NC): 915005875501



出版日期: 2021-09-27
版本: 0.156

© 2021 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com