



高品质的桌面照明让未来 更光明

带活动灯头和铝制外壳的优质 UV-C 消毒灯

呵护您的眼睛

. 科学的光线输出

调控

. 多级调光

调控

. 色温可调节

产品亮点

科学的光线输出

多级调光

直观的多级亮度控制设置,让您可以很好的控制灯光,营造您所需要的灯光氛围。

色温可调节

从适于集中精力的通透白光,到适于放松身心的黄色暖光,您可以随心切换。

规格

设计和外观

- . 颜色: 银色
- 材料: 金属/塑料

随附其他功能/附件

- · LED 模块 5 年保修: 否
- •集成 LED: 是

其他

- •设计用于:家庭办公室和书房、客厅和卧室
- . 类型: 台灯
- . 舒视光: 否

产品尺寸和重量

- · 高度: 52.8 cm
- ·长度: 18.5 cm
- ·净重: 1.400 kg
- · 宽度: 18.5 cm

服务

. 保修: 1年

技术规格

- 使用寿命长达: 9,000 小时
- · 主电源: 范围 220 伏 240 伏, 50-60 赫兹
- · 灯具可调光: 否
- ·LED: 否
- · 内置 LED: 否
- ·内含光源的节能级别: 未随附灯泡
- ·灯具兼容灯泡类别: A++ 至 E
- · 灯泡数量: 1
- ·底座/灯头: 2G11
- · 随附灯泡瓦数: 36 W
- · 更换灯泡的最大瓦数: 36 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的 外物侵入, 不防水
- ·防护等级: II 双重绝缘
- . 光源可更换: 否

包装尺寸和重量

- ·EAN/UPC 产品: 6947830443307
- ·净重: 1.400 kg
- ·毛重: 2.510 kg
- 高度: 576.000 mm
- ·长度: 206.000 mm
- · 宽度: 234.000 mm
- ·材料编号 (12NC): 915005975001



发行日期: 2023-11-10 版本: 0.145 Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证,也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约,也不构成任何报价或合同的一部分,除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。