

PHILIPS

台灯

UV-C

66199Bazooka UVC

灰色

66199/87/C3



高品质的桌面照明让未来更光明

带活动灯头和铝制外壳的优质 UV-C 消毒灯

对您的住所进行消毒，使您免遭细菌侵害

- 对您的住所进行消毒，使您免遭细菌侵害
- 快速消毒
- 动作感应器

产品亮点

对您的住所进行消毒，使您免遭细菌侵害

UV-C 消毒对迄今为止经过测试的所有细菌和病毒都有作用。实验室测试显示，我们的 UV-C 光源在短短 9 秒钟内即可将表面 SARS-CoV-2（引起 COVID-19 疾病的病毒）的传染性降低至可检测水平以下

快速消毒

借助 Philips UV-C 台灯，您只需几分钟即可对任意房间内的表面和物体进行消毒。

动作感应器

由于暴露在 UV-C 光源下会对眼睛和皮肤造成伤害，因此飞利浦 UV-C 灯具借助内置可检测到人和宠物的传感器增加了一层保护

规格

设计和外观

- 颜色: 灰色
- 材料: 铝制

随附其他功能/附件

- 集成 LED: 是

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- 类型: 台灯
- 舒视光: 否

产品尺寸和重量

- 高度: 52.8 cm
- 长度: 18.5 cm
- 净重: 1.400 kg
- 宽度: 18.5 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 9,000 小时
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 否
- LED: 否
- 内置 LED: 否
- 内含光源的节能级别: 未随附灯泡
- 灯具兼容灯泡类别: A++ 至 E
- 灯泡数量: 1
- 底座/灯头: 2G11
- 随附灯泡瓦数: 36 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 36 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 否

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830443628
- 净重: 1.400 kg
- 毛重: 2.510 kg
- 高度: 518.000 mm
- 长度: 193.000 mm
- 宽度: 253.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005994101



发行日期: 2021-09-27
版本: 0.138

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com