

PHILIPS

台灯

myHomeOffice

66240 Bird 床头灯

白色

LED

66240/31/C3



可靠的桌面照明带来更多便利

带手机充电器的床头灯可带来更多便利

舒适夜灯


- 柔和舒适的夜灯

易于使用

- 充电电池

产品亮点

柔和舒适的夜灯



夜间睡觉不再困难。孩子们喜欢伴着星光闪烁的夜灯入梦。舒适温馨的柔光会让孩子们不再害怕黑暗中的怪物，轻松进入梦乡。

充电电池

无需插入式充电器即可使用。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 合成材料

随附其他功能/附件

- 集成 LED: 是

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- 类型: 台灯
- 舒视光: 否

产品尺寸和重量

- 高度: 2.5 cm
- 长度: 18.2 cm
- 净重: 0.190 kg
- 宽度: 18.2 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 50 lm
- 主电源: 5 伏
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 1 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 1 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: III - 安全的超低电压
- 光源可更换: 否

设计和外观

- 颜色: 白色
- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- EAN/UPC - 产品: 6947830443536

- 保修: 1 年

- 净重: 0.190 kg

- 材料: 合成材料

- 毛重: 0.337 kg

- 类型: 台灯

- 高度: 227.000 mm

- 高度: 2.5 cm

- 使用寿命长达: 15,000 小时

- 舒视光: 否

- 长度: 87.000 mm

- 宽度: 108.000 mm

- 长度: 18.2 cm

- 净重: 0.190 kg

- 宽度: 18.2 cm

- 光源亮度: 50 lm

- 集成 LED: 是

- 主电源: 5 伏

- 灯具可调光: 是

- LED: 是

- 内置 LED: 是

- 内含光源的节能级别: 内置 LED

- 灯泡数量: 1

- 随附灯泡瓦数: 1 W

- 更换灯泡的最大瓦数: 1 W

- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水

- 防护等级: III - 安全的超低电压

- 光源可更换: 否



发行日期: 2022-05-14
版本: 0.146

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com