

# PHILIPS

## 檯燈

myHomeOffice

66242 EDISON PC 螢幕 blk

黑色

LED

66242/30/T3



## 強化桌燈提升閱讀舒適度

具備不對稱光束及可調式亮度調節功能的螢幕掛燈

### 不造成雙眼負擔

- 科學化的光線分佈

### 控制功能

- 多段式調光

### 控制功能

- 可調式色溫

# 規格

## 科學化的光線分佈 多段式調光

直覺易用的多段式亮度控制設定，方便您控制燈光，打造所需的照明氣氛。

## 可調式色溫

從專注提神的潔淨白光，切換至柔和放鬆的暖黃光。

# 焦點

## 設計與外型

- 顏色: 黑色
- 材質: 合成纖維

## 隨附額外功能/配件

- 內建 LED: 是

## 其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房, 客廳與臥室
- 類型: 桌燈
- EyeComfort: 無

## 產品尺寸與重量

- 高度: 5.1 cm
- 長度: 46 cm
- 淨重: 0.215 kg
- 寬度: 9.6 cm

## 服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出: 50 lm
- 主電源: 5 V
- 可調式燈具: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 1 W
- 替換燈泡最高瓦數: 1 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: III - 安全超低電壓
- 光源可替換: 無

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696176597
- 淨重: 0.215 kg
- 淨重: 0.460 kg
- 高度: 62.000 mm
- 長度: 490.000 mm
- 寬度: 115.000 mm
- 材料編號 (12NC): 915006000801



發行日期: 2022-07-30  
版本: 0.153

© 2022 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)