

PHILIPS

筒射灯

其他

明亮的聚焦光束

白色

6922341901393



经久耐用，光线明亮

舒适护眼的 LED 灯

超高品质

- EyeComfort - 舒适护眼灯

安装

- 带连接器的集成式驱动器，易于安装。

耐用性

- 使用寿命长达 15,000 小时

产品亮点

Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。Philips LED

灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

使用寿命长达 15,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 15,000 小时。

带连接器的集成式驱动器，易于安装。

无需相关知识或布线，即可安全、轻松地安装。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 塑料

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 是
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

灯光特征

- 光束角度: 24 °
- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 实用

产品尺寸和重量

- 净重: 0.077 kg
- 开孔长度: 7 cm
- 开孔宽度: 7 cm
- 高度: 4.4 cm
- 长度: 8.15 cm
- 凹面距离: 0.8 cm
- 宽度: 8.15 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 81.5 mm
- 光源亮度: 550
- 光色: 4000
- 主电源: 220-240
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 5.5
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.14

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com