

PHILIPS

灯珠 3.2W

LED

替代白炽灯功率 40W

G9

色温 2700K

6922341905179



体验暖白色 LED 灯光

换用 Philips LED 灯珠后，节能效果立竿见影，能耗最多可减少 90%，光输出和灯光质量却丝毫不打折扣。

为旧灯泡选择一款简单易用的替代品

- 外形和大小与卤素胶囊灯相似

为您的家营造适宜的照明氛围

- 景观和重点照明的理想之选

产品亮点

卤素胶囊灯的替代之选



这款现代照明 LED 胶囊灯采用精美的外形设计和常见尺寸，是传统卤素胶囊灯的完美可持续替代品。

重点照明的理想之选

Philips LED 胶囊灯的现代照明适用于景观和重点照明灯具。

规格

灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向球灯
- 插座: G9
- 技术: LED

灯泡尺寸

- 高度: 6 cm
- 重量: 0.01 kg
- 宽度: 1.45 cm

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 10 年
- 亮度维持率: 70%
- 标称使用寿命: 10,000 小时
- 开关循环次数: 5,000

灯光特征

- 颜色一致性: 6SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 2700 K
- 光色类别: 暖白色
- 标称光通量: 370 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 60% 灯光下的预热时间: 0.5 s
- 颜色代码: 827 | CCT of 2700K
- 相关色温 (标称): 2700 K
- 光效 (额定) (标称): 115.00 lm/W
- 光通量: 370 lm

其他

- 舒视光: 否

其他特征

- 灯具电流: 17.5 mA
- 效能: 115 lm/W
- 符合欧盟 RoHS 规范: 是

包装信息

- EAN: 6922341905179
- EOC: 692234190517900
- 产品名称: LEDClassic 40W G9 WW ND 1CT/10

电源

- 功率系数 (小数): 0.8

功耗

- 功率系数: 0.8
- 电压: 220 V
- 瓦数: 3.2 W
- 瓦数当量: 40 W
- 功耗: 3.2 W

产品尺寸和重量

- 长度: 6 cm

额定值

- 额定使用寿命: 10,000 小时
- 光通量: 370 lm
- 额定功率: 3.2 W

技术规格

- 频率: 50 Hz
- 可调光: 否
- 线频率: 50 Hz
- 底盖: G9 | G9

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341905179
- 净重: 0.004 kg
- 毛重: 0.010 kg

- 高度: 6.800 cm
- 长度: 2.500 cm
- 宽度: 2.500 cm
- 材料编号 (12NC): 929002326510



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.16

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com