PHILIPS

吸頂燈燈

功能性

CL825

無線調光

6922341906268

用觸控方式輕鬆打造氛圍

每次都能營造絕佳氣氛。用遙控器輕鬆按兩下，即可盡情選擇 Philips LED 多功能天花板燈的各個照明設定，為您創造精彩的每一刻

規格

燈泡特性
- 預期用途: 室內

設計與外型
- 顏色: 金色
- 材質: 金屬, 塑膠

耐用性
- 更換週期數目: 15,000

隨附額外功能/配件
- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性
- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80

其他
- 特殊設計: 廚房
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 吸頂燈燈
- EyeComfort: 是

其他特性
- 燈電流: 210 mA
- 效率: 60 lm/W

產品尺寸與重量
- 淨重: 2.8 kg
- 高度: 7.5 cm
- 長度: 56 cm
- 寬度: 56 cm

服務
- 保固: 1 年

技術規格
- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 560 mm
- 燈具總流明輸出: 2400
- 光色: 2700-6500
- 可調式燈具: 無線調光 - 請勿搭配調光器使用
- LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 40
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量
- 淨重: 0.72 kg
- 淨重: 1.2 kg
- 高度: 0
- 長度: 0
- 寬度: 0
- 材質編號 (12NC): 929002517509

出版日期: 2024-01-18
版本: 0.64

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。 本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。 Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。