

# PHILIPS

## 天花板燈

功能性

CL825

無線調光



6922341906343



## 用觸控方式輕鬆打造氛圍

每次都能營造絕佳氣氛。用遙控器輕鬆按兩下，即可盡情選擇 Philips LED 多功能天花板燈的各個照明設定，為您創造精彩的每一刻

# 規格

## 設計與外型

- 顏色: 銀色
- 材質: 金屬/塑膠

## 隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無
- 重點燈具: 是

## 照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

## 其他

- 特殊設計: 功能性
- 類型: 吸頂燈燈

## 產品尺寸與重量

- 高度: 7.5 cm
- 長度: 56 cm
- 淨重: 2.8 kg
- 寬度: 56 cm

## 服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 560 mm
- 燈具總流明輸出: 2400
- 光色: 2700-6500
- 主電源: 220-240
- 可調式燈具: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 40
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

## 包裝尺寸與重量

- 淨重: 0.720 kg
- 淨重: 2.800 kg
- 長度: 0.000
- 寬度: 0.000
- 材料編號 (12NC): 929002517909



出版日期: 2021-11-18  
版本: 0.24

© 2021 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)