PHILIPS

吸顶灯

实用

CL514

6922341909047

# 借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种灯光模式。

Philips LED 多功能吸顶灯时刻为您营造适宜氛围。只需轻点几个遥控器按键，即可灵活便捷地切换不同光照设置，尽享每一刻美好时光。

**易于使用**
- 轻松安装

**照明效果**
- 温馨舒适的照明效果

**超高品质**
- EyeComfort - 舒适护眼灯
- 易于清洗

**调控**
- 色温可调节 — 从暖白光到冷日光
- 可通过墙壁开关调节色温

# 产品亮点

**轻松安装**
安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

**温馨舒适的照明效果**
营造温暖舒适的氛围，帮助您休闲放松。

**Eyecomfort**
灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。Philips LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

**易于清洗**
材质光滑、易于清洁，全方位为您营造别具吸引力的家居环境。

**色温可调节 — 从暖白光到冷日光**
通过色温可调节功能，您可以根据心情或活动切换合适的灯光颜色。暖白色光适合放松休息，冷日光帮助您保持专注。

**可通过墙壁开关调节色温**
使用墙壁开关可轻松切换不同光色。

# 规格

**设计和外观**
- 颜色: 棕色
- 材料: 金属/塑料

**随附其他功能/附件**
- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

**灯光特征**
- 显色指数 (CRI): 80

**其他**
- 设计用于: 实用

**包装尺寸和重量**
- 净重: 1.850 kg

**产品尺寸和重量**
- 高度: 7 cm
- 长度: 48.3 cm
- 净重: 1.8 kg
- 宽度: 48.3 cm

**服务**
- 保修: 1 年

**技术规格**
- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 483 mm
- 光源亮度: 2550
- 光色: 6000/3000/4000
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 36
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

**包装尺寸和重量**
- EAN/UPC - 产品: 6922341909047
- 毛重: 3.100 kg
- 高度: 59.500 cm
- 长度: 10.500 cm
- 宽度: 58.000 cm
- 材料编号 (12NC): 929002521709

6922341909047

发行日期: 2023-11-10
版本: 0.30

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

**www.lighting.philips.com**