

PHILIPS

吸顶灯

智能 LED

色温可调节白光

金属/塑料/金色



6922341909856



便捷易用的智能可调光 LED 吸顶灯

智能 Wi-Fi LED 照明为您的日常生活带来更多便利。这款智能 LED 吸顶灯提供柔和白光，可通过应用程序或语音调至所需亮度。一款真正适合您日常活动的智能灯。可与 WiZ 搭配使用。

规格

设计和外观

- 颜色: 金色
- 材料: 金属/塑料

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 客厅和卧室

功耗

- 电压: 220-240 V

产品尺寸和重量

- 高度: 9.6 cm
- 长度: 96 cm
- 净重: 7 kg
- 宽度: 64 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 7100
- 光色: 2700-6500
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 115
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 7.000 kg
- 毛重: 8.880 kg
- 高度: 105.500 cm
- 长度: 71.000 cm
- 宽度: 15.500 cm
- 材料编号 (12NC): 929002517009



发行日期: 2022-06-30
版本: 0.22

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com