

PHILIPS

2 米 LED 灯带入门套装

智能 LED

全彩

低压

IP20/聚氨酯涂层



6922341910524



烘托心情的彩光

Philips 智能 LED 2 米灯带入门套装可满足您使用明亮的全彩智能灯的一切需求。将柔性灯带裁剪至一定尺寸，为任意空间增添间接线性照明。此款 LED 灯带已连接 WiZ。连上现有 Wi-Fi，通过 WiZ 应用程序或语音进行控制。

安装简便

- 轻松操作，即插即用。可与现有 Wi-Fi 搭配使用。

智能控制功能

- 使用智能手机随时随地进行控制。
- 使用 Google Assistant、Alexa 或 Siri Shortcuts 进行语音控制

智能功能

- 设定照明时间，对灯具进行自动化控制

智能设备

- 随意塑造光形

光的模式

- 色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式
- 数百万种颜色和动态灯光模式
- 使用预设的动态灯光模式自定义场景。

产品亮点

轻松操作，即插即用

WiZ 可与现有 Wi-Fi 路由器搭配使用，而无需其他网关。操作简单，只需插入新灯具、下载 WiZ 应用程序即可。现在您已准备就绪！

随时随地进行控制

无论您在何处，都可以使用智能手机控制 WiZ 灯具。即便您在离开家时忘记关灯也无需担心。WiZ 应用程序适用于 iOS 和 Android。

语音控制

通过语音和 Google Assistant、Amazon Alexa 或 Siri Shortcuts 控制灯具，解放您的双手。使用简单的语音命令即可打开或关闭灯具、调亮和调暗灯光、改变灯光颜色并设置自定义灯光场景。

设定照明时间，对灯具进行自动化控制

根据每日或每周活动对灯具进行自动化控制。设定照明时间，灯具将在您到家之前打开，在您不需要时关闭。

随意塑造光形

可延长至 10 米（延长灯带单独出售）。支持裁剪，能够粘贴在任意表面上，可以根据位置改变角度。

色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式

可从活力十足的冷白光到温馨柔和的暖白光等多种范围中进行选择，或者直接从“全神贯注”和“放松休息”等预设模式中进行选择，为您的活动营造最佳氛围。

数百万种颜色和动态灯光模式

从数百万种光色的调色板中随心选择，在家中营造令人惊艳的氛围。尽情享受动态灯光效果给环境带来的微妙差异

自定义场景

混合使用不同彩色光和白光模式，为您的日常生活营造理想的灯光氛围。保存下来并随时通过 WiZmote 应用或语音调出这种场景。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 塑料

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 线缆上配有开关按钮: 是
- 随附电源适配器: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

灯带

- 输出功率: 12VDC, 20W Max.

其他

- 设计用于: 实用
- EyeComfort: 是

功耗

- 电压: 100–240 V

产品尺寸和重量

- 净重: 0.24 kg
- 高度: 0.22 cm
- 长度: 200 cm
- 宽度: 1.2 cm

服务

- 质保: 2 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 1600
- 光色: 2700 – 6500 (RGB)
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 20
- IP 码: IP20
- 防护等级: III 类

包装尺寸和重量

- EAN/UPC – 产品: 6922341910524
- 净重: 0.24 kg
- 毛重: 0.31 kg
- 高度: 13 cm
- 长度: 7 cm
- 宽度: 14 cm
- 材料编号 (12NC): 929002525009



发行日期: 2023-12-27
版本: 0.44

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com