

PHILIPS

Hue 移动传感器

智能配件

干电池式

IP20/塑料/白色

适用于所有 WIZ Connected 产品



6922341910623



自动控制灯光

Philips 智能 LED 无线室内 Hue 移动传感器轻松实现灯光自动化，在您经过时自动打开，离开时自动关闭。将带有电池的传感器安装在入口或走廊，即可随心设置，在特定时间开灯或关灯。

安装简便

- 安装简便。电池供电。无需电源线。

智能控制功能

- 控制整个房间
- 无需 Wi-Fi 即可操作（配对后）。

智能功能

- 自动控制您的灯具。适用于所有已连接 WIZ 的产品。
- 灵活设置

智能设备

- 动作检测范围达 3 米。

光的模式

- 触发不同的灯光模式



产品亮点

安装简便

电池供电，无需电源线。使用螺钉即可轻松地安装在天花板/墙壁或固定到桌子上。

控制整个房间

感应器与单个房间连接，可以触发该房间中的所有灯具。如果您想让它触发另一个房间的灯具，在应用程序中移动感应器即可

无需 Wi-Fi 即可操作

感应器可直接与 WiZ 灯具通信。即使您的 Wi-Fi 连接断开，它也能正常操作。

自动控制灯具

您可以根据动作检测将灯具设置为打开/关闭或更改照明模式。它适用于所有已连接 WiZ 的产品

灵活设置

将灯具设置为开启特定的亮度或特定模式，如夜灯、日光。您可以配置当检测不到任何动作时灯具作出的反应，以及多久之后作出该反应

检测范围广泛

检测范围宽达 3 米，光束角度为 120 度

触发不同的灯光模式

“通过在 WiZ 应用程序中设置房间中的照明规律，可以让感应器在一天的不同时间触发不同的灯光模式”

规格

设计和外观

- 材料: 塑料

随附其他功能/附件

- 配有电池: 否
- 检测区域: 3m / 120 degree
- 控制距离: 15 m

功耗

- 电压: 3 V

产品尺寸和重量

- 净重: 0.057 kg
- 高度: 5 cm
- 长度: 6.2 cm
- 宽度: 6.2 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 电池类型: LR6 (AA)
- IP 码: IP20
- 防护等级: III 类



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.164

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com