

PHILIPS

吸顶灯

实用

FC560

透明



6922341916106



借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种光照设置。

Philips LED 伸缩吊扇灯（随附一个遥控器）将自定义灯光与舒适的微风融为一体。透明扇叶可在不使用时缩回到看不见的位置，此款灯具有三种色温变换球泡光照设置，可随时随地营造完美氛围。

易于使用

- 让您从此告别天花板上旋转的阴影：该风扇配备透明扇叶，不使用时可以折叠到灯具中看不见的位置。
- 五款不同的计时器供您选择，这些计时器会在设定的时间后关闭灯具，并且可以使用遥控器进行设置。
- Philips LED 伸缩吊扇灯经过精心设计，确保出色的空气流通和长期持续的可靠性。即可单独使用，也可以与空调搭配使用实现快速制冷。

氛围光效

- Philips LED 伸缩吊扇灯为您的房间提供明亮且舒适的照明，您可以使用随附的遥控器或墙壁开关进行控制。

超高品质

- Philips LED 伸缩吊扇灯配备静音马达，使室内空气循环流通，且不会产生任何嘈杂的噪声。

调控

- 遥控器可轻松控制吊扇和灯具的所有功能：打开或关闭灯具或风扇、从三种风扇速度中任意选择、循环切换色温变换球泡的光照设置、使用手电筒功能，或设置五款计时器中的任意一款。

安装

- Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

产品亮点

带透明扇叶的伸缩吊扇灯

让您从此告别天花板上旋转的阴影：该风扇配备透明扇叶，不使用时可以折叠到灯具中看不见的位置。

便利的计时器

五款不同的计时器供您选择，这些计时器会在设定的时间后关闭灯具，并且可以使用遥控器进行设置。

功能强大、性能可靠

Philips LED 伸缩吊扇灯经过精心设计，确保出色的空气流通和长期持续的可靠性。即可单独使用，也可以与空调搭配使用实现快速制冷。

明亮且舒适的吸顶灯

Philips LED 伸缩吊扇灯为您的房间提供明亮且舒适的照明，您可以使用随附的遥控器或墙壁开关进行控制。

静音马达

Philips LED 伸缩吊扇灯配备静音马达，使室内空气循环流通，且不会产生任何嘈杂的噪声。

随附遥控器

遥控器可轻松控制吊扇和灯具的所有功能：打开或关闭灯具或风扇、从三种风扇速度中任意选择、循环切换色温变换球泡的光照设置、使用手电筒功能，或设置五款计时器中的任意一款。

易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

规格

设计和外观

- 颜色: 透明
- 材料: 塑料

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 是
- 中心装饰品: 是

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 实用

产品尺寸和重量

- 高度: 41.6 cm
- 长度: 51 cm
- 净重: 9.5 kg
- 宽度: 51 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 510 mm
- 光源亮度: 2500
- 光色: 3000-5500
- 主电源: 220
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 48+36
- IP 码: IP20
- 保护级别: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 7.950 kg
- 毛重: 9.350 kg
- 长度: 0.000
- 宽度: 0.000
- 材料编号 (12NC): 929002560009



发行日期: 2021-06-02
版本: 0.150

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com