

PHILIPS


筒灯

其他

经久耐用

银色

6922341917417



高品质 LED 灯经过精心设计，使用寿命长达数年

Philips EyeComfort LED 筒灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，给您的眼睛提供悉心呵护。

易于使用

- 无需布线即可轻松安装。

耐用性

- 使用寿命长达 15,000 小时

产品亮点

轻松安装

使用寿命长达 15,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 15,000 小时。

规格

设计和外观

- 颜色: 银色
- 材料: 塑料

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

灯光特征

- 光束角度: 110 °
- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 实用

产品尺寸和重量

- 开孔长度: 8 cm
- 开孔宽度: 8 cm
- 高度: 3 cm
- 长度: 9 cm
- 净重: 0.037 kg
- 凹面距离: 9.2 cm
- 宽度: 9 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 90 mm
- 光源亮度: 250
- 光色: 4000
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 3.5
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

设计和外观

- 颜色: 银色
- 设计用于: 实用
- EAN/UPC - 产品: 6922341917417
- 保修: 1 年
- 光束角度: 110 °
- 净重: 0.037 kg
- 开孔长度: 8 cm
- 材料: 塑料
- 毛重: 0.053 kg
- 开孔宽度: 8 cm
- 可调节射灯头: 否
- 显色指数 (CRI): 80
- 高度: 9.200 cm
- 高度: 3 cm
- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 长度: 4.000 cm
- 宽度: 9.200 cm
- 材料编号 (12NC): 929002579909
- 长度: 9 cm
- 净重: 0.037 kg
- 凹面距离: 9.2 cm
- 宽度: 9 cm
- 直径: 90 mm
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 光源亮度: 250
- 光色: 4000
- 集成 LED: 是
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 3.5
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.32

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com