PHILIPS

吸頂燈燈

LED 吊扇燈

FC570

6922341920615

一盞燈具。切換開關即可營造三種照明設定。

使用 Philips LED 伸縮式吊扇吸頂燈 (含遙控器)，結合量身打造的燈光與舒適的微風。這款燈的透明葉片可在不使用時隱藏起來，另包含三種 SceneSwitch 照明設定，能在任何空間營造完美氣氛。

輕鬆體驗
- 含透明葉片的伸縮式吊扇
- 易於安裝、使用安全
- 強大又可靠的效能
- 全年皆可使用

環境光效
- 明亮又舒適的吸頂燈

優越品質
- 靜音馬達

安裝
- 易於安裝、使用安全

產品特點

含透明葉片的伸縮式吊扇
告別天花板上的旋轉陰影：這款風扇具有透明葉片，不使用時可將葉片折疊到燈內並隱藏起來。

易於安裝、使用安全
飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈已通過嚴格的安全測試，且包含耐摔螺絲和堅固的設計，以及其他重要安全功能。

強大又可靠的效能
飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈的設計可確保強大的空氣循環和持續的可靠性。可單獨使用，也可與空調一起使用，以加快冷卻速度。

全年皆可使用
透過適用於夏季和冬季的運作模式，您將獲得最佳設定，好讓您的空間擁有全年都循環流通的空氣。

明亮又舒適的天花板燈
飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈為您的住家提供十分明亮又舒適的照明，您可以使用隨附的遙控器或牆壁開關加以控制。

靜音馬達
飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈提供靜音馬達，可讓房間內的空氣循環流通，而不會發出吵雜的聲音。

安裝簡易、使用安全
飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈已通過嚴格的安全測試，且包含耐摔螺絲和堅固的設計，以及其他重要安全功能。

規格

設計與外型
- 顏色: 黑色
- 材質: 金屬/塑膠

隨附額外功能/配件
- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 是
- 重點燈具: 是

照明特性
- 演色性指數 (CRI): 80

其他
- 特殊設計: 功能性

包裝尺寸與重量
- 淨重: 7.500 kg

產品尺寸與重量
- 高度: 41.8 cm
- 長度: 51 cm
- 淨重: 7.5 kg
- 寬度: 51 cm

服務
- 保固: 1 年

技術規格
- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 510 mm
- 燈具總流明輸出: 2500
- 光色: 5500-3000-4000
- 主電源: 220
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 28+36
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量
- 淨重: 8.960 g
- 高度: 0.000
- 長度: 0.000
- 寬度: 0.000
- 材料編號 (12NC): 929002600609

6922341920615

出版日期: 2023-11-10
版本: 0.51

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。 本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。 Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。

www.lighting.philips.com