PHILIPS

吸顶灯

LED 吸顶吊扇灯

FC570

6922341921599

借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种灯光模式。

Philips LED 伸缩吊扇灯（随附一个遥控器）将自定义灯光与舒适的微风融为一体。透明扇叶可在不使用时缩回到看不见的位置，此款灯具有三种色温变换球泡光照设置，可随时随地营造完美氛围。

易于使用
- 带透明扇叶的伸缩式吸顶吊扇灯
- 易于安装、使用安全
- 功能强大、性能可靠
- 全年适用

氛围光效
- 明亮且舒适的吸顶灯

超高品质
- 静音马达

安装
- 易于安装、使用安全

产品亮点

带透明扇叶的伸缩吊扇灯
让您从此告别天花板上旋转的阴影：该风扇配备透明扇叶，不使用时可以折叠到灯具中看不见的位置。

易于安装、使用安全
Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

功能强大、性能可靠
Philips LED 伸缩吊扇灯经过精心设计，确保出色的空气流通和长期持续的可靠性。即可单独使用，也可以与空调搭配使用实现快速制冷。

全年适用
提供不同的运行模式供夏季和冬季使用，让您获得最佳设置，全年畅享流通空气。

明亮且舒适的吸顶灯
Philips LED 伸缩吊扇灯为您的房间提供明亮且舒适的照明，您可以使用随附的遥控器或墙壁开关进行控制。

静音马达
Philips LED 伸缩吊扇灯配备静音马达，使室内空气循环流通，且不会产生任何嘈杂的噪声。

易于安装、使用安全
Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

规格

设计和外观
- 颜色: 金色
- 材料: 金属/塑料

随附其他功能/附件
- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 是
- 中心装饰品: 是

灯光特征
- 显色指数 (CRI): 80

其他
- 设计用于: 实用

产品尺寸和重量
- 净重: 7.5 kg
- 高度: 41.8 cm
- 长度: 51 cm
- 宽度: 51 cm

服务
- 质保: 1 年

技术规格
- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 510 mm
- 光源亮度: 2500
- 光色: 5500-3000-4000
- 主电源: 220
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 28+36
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量
- 净重: 7.5 kg
- 毛重: 8.96 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0
- 材料编号 (12NC): 929002612209

发行日期: 2023-11-11
版本: 0.60

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com