

# PHILIPS

## 天花板燈

### LED 吊扇燈

FC570



6922341921599



## 一盞燈具。切換開關即可 營造三種照明設定。

使用飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈 (含遙控器)，將量身打造的燈光與舒適的微風相結合。這款燈包含可在不使用時隱藏起來的透明葉片及三種 SceneSwitch 照明設定，能在任何空間營造完美氣氛。

### 輕鬆體驗

- 告別天花板上的旋轉陰影：這款風扇具有透明葉片，不使用時可將葉片折疊到燈內並隱藏起來。
- 五種不同計時器任您選擇，這些計時器會在一定時間後關閉您的燈，並可使用遙控器加以設定。
- 飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈的設計可確保強大的空氣循環和持續的可靠性。可單獨使用，也可與空調一起使用，以加快冷卻速度。
- 透過適用於夏季和冬季的運作模式，您將獲得最佳設定，好讓您的空間擁有全年都循環流通的空氣。

### 環境光效

- 飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈為您的住家提供十分明亮又舒適的照明，您可以使用隨附的遙控器或牆壁開關加以控制。

### 優越品質

- 飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈提供靜音馬達，可讓房間內的空氣循環流通，而不會發出吵雜的聲音。

### 安裝

- 飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈已通過嚴格的安全測試，且包含耐摔螺絲和堅固的設計，以及其他重要安全功能。

# 產品特點

## 含透明葉片的伸縮式吊扇

告別天花板上的旋轉陰影：這款風扇具有透明葉片，不使用時可將葉片折疊到燈內並隱藏起來。

## 方便的計時器

五種不同計時器任您選擇，這些計時器會在一定時間後關閉您的燈，並可使用遙控器加以設定。

## 強大又可靠的效能

飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈的設計可確保強大的空氣循環和持續的可靠性。可單獨使用，也可與空調一起使用，以加快冷卻速度。

## 全年皆可使用

透過適用於夏季和冬季的運作模式，您將獲得最佳設定，好讓您的空間擁有全年都循環流通的空氣。

## 明亮又舒適的天花板燈

飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈為您的住家提供十分明亮又舒適的照明，您可以使用隨附的遙控器或牆壁開關加以控制。

## 靜音馬達

飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈提供靜音馬達，可讓房間內的空氣循環流通，而不會發出吵雜的聲音。

## 安裝簡易、使用安全

飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈已通過嚴格的安全測試，且包含耐摔螺絲和堅固的設計，以及其他重要安全功能。

# 規格

## 設計與外型

- 顏色: 金色
- 材質: 金屬/塑膠

## 隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 是
- 重點燈具: 是

## 照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

## 其他

- 特殊設計: 功能性

## 產品尺寸與重量

- 高度: 41.8 cm
- 長度: 51 cm
- 淨重: 7.5 kg
- 寬度: 51 cm

## 服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 510 mm
- 燈具總流明輸出: 2500
- 光色: 5500-3000-4000
- 主電源: 220
- 可調式燈具: 無
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 28+36
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

## 包裝尺寸與重量

- 淨重: 7.500 kg
- 淨重: 8.960 kg
- 長度: 0.000
- 寬度: 0.000
- 材料編號 (12NC): 929002612209



出版日期: 2021-11-18  
版本: 0.50

© 2021 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)