

PHILIPS

吸顶灯

LED 吸顶吊扇灯

FC700

白色



6922341922374



借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种光照设置。

Philips LED 伸缩吊扇灯（随附一个遥控器）将自定义灯光与舒适的微风融为一体。透明扇叶可在不使用时缩回到看不见的位置，此款灯具有三种色温变换球泡光照设置，可随时随地营造完美氛围。

易于使用

- 让您从此告别天花板上旋转的阴影：该风扇配备透明扇叶，不使用时可以折叠到灯具中看不见的位置。
- 便利的计时器
- Philips LED 伸缩吊扇灯经过精心设计，确保出色的空气流通和长期持续的可靠性。即可单独使用，也可以与空调搭配使用实现快速制冷。
- 提供不同的运行模式供夏季和冬季使用，让您获得最佳设置，全年畅享流通空气。
- 借助“自然微风”功能将“海岛微风”送入家中的所有房间，该功能可为风扇提供动态速度设置。

氛围光效

- Philips LED 伸缩吊扇灯为您的房间提供明亮且舒适的照明，您可以使用随附的遥控器或墙壁开关进行控制。

超高品质

- Philips LED 伸缩吊扇灯配备静音马达，使室内空气循环流通，且不会产生任何嘈杂的噪声。

6922341922374

安装

- Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

产品亮点

带透明扇叶的伸缩吊扇灯

让您从此告别天花板上旋转的阴影: 该风扇配备透明扇叶, 不使用时可以折叠到灯具中看不见的位置。

便利的计时器

五款不同的计时器供您选择, 这些计时器会在设定的时间后关闭灯具, 并且可以使用遥控器进行设置。

功能强大、性能可靠

Philips LED 伸缩吊扇灯经过精心设计, 确保出色的空气流通和长期持续的可靠性。即可单独使用, 也可以与空调搭配使用实现快速制冷。

全年适用

提供不同的运行模式供夏季和冬季使用, 让您获得最佳设置, 全年畅享流通空气。

享受舒适微风

借助“自然微风”功能将“海岛微风”送入家中的所有房间, 该功能可为风扇提供动态速度设置。

明亮且舒适的吸顶灯

Philips LED 伸缩吊扇灯为您的房间提供明亮且舒适的照明, 您可以使用随附的遥控器或墙壁开关进行控制。

静音马达

Philips LED 伸缩吊扇灯配备静音马达, 使室内空气循环流通, 且不会产生任何嘈杂的噪声。

易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试, 采用防脱落螺钉, 具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 金属/塑料

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 是
- 中心装饰品: 是

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 实用

产品尺寸和重量

- 高度: 41.5 cm
- 长度: 49 cm
- 净重: 6.9 kg
- 宽度: 49 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 490 mm
- 光源亮度: 2500
- 光色: 5500-3000-4000
- 主电源: 220
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 28+36
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 6.900 kg
- 毛重: 8.360 kg
- 长度: 0.000
- 宽度: 0.000
- 材料编号 (12NC): 929002617609



发行日期: 2022-01-12
版本: 0.30

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证, 也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约, 也不构成任何报价或合同的一部分, 除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com