

# PHILIPS

间接光

其他

支架灯

透明

6922341923593



## 经久耐用，光线明亮

线形样式，畅享轻松生活

### 照明效果

- 光线明亮且分布均匀

### 安装

- Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

# 产品亮点

## 光线明亮且分布均匀

为了真正照亮您的房间，请选择这种光线分布均匀的灯具，它可以将光线均匀地投射到整个空间。

## 易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 透明
- 材料: 塑料

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 线缆上配有开关按钮: 否
- 随附电源适配器: 否
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 否

## 灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

## 其他

- 设计用于: 实用

## 产品尺寸和重量

- 高度: 0.65 cm
- 长度: 5,000 cm
- 净重: 3.4 kg
- 宽度: 1.1 cm

## 服务

- 保修: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 600
- 光色: 4000
- 主电源: 220
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 398
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

## 设计和外观

- 颜色: 透明
- 设计用于: 实用
- 保修: 1 年
- 净重: 3.400 kg
- 材料: 塑料
- 毛重: 3.768 kg
- 可调节射灯头: 否
- 显色指数 (CRI): 80
- 高度: 0.65 cm
- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 长度: 0.000
- 宽度: 0.000
- 长度: 5,000 cm
- 净重: 3.4 kg
- 宽度: 1.1 cm
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 光源亮度: 600
- 光色: 4000
- 集成 LED: 是
- 主电源: 220
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 线缆上配有开关按钮: 否
- 随附灯泡瓦数: 398
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类
- 随附电源适配器: 否
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 否



发行日期: 2022-05-14  
版本: 0.30

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)