

# PHILIPS

## 吸顶灯

智能 LED

色温可调节白光

塑料/银色



6922341923852



## 暖白光或冷白光，供您随心选择

使用 Philips 智能 LED 吸顶灯为您的生活空间增添色温可调节暖白光或冷白光。这款灯已连接 WiZ，与您现有的 Wi-Fi 一起使用，通过 WiZ 应用程序或语音进行控制。

### 智能控制功能

- 使用智能手机随时随地进行控制。
- 使用 Google Assistant、Alexa 或 Siri Shortcuts 进行语音控制

### 智能功能

- 设定照明时间，对灯具进行自动化控制
- 能耗监控
- 预设舒适功能

### 光的模式

- 色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式

# 产品亮点

## 随时随地进行控制

无论您在何处，都可以使用智能手机控制设备。即便您在离开家时忘记关闭设备也无需担心。WiZ 应用程序适用于 iOS 和 Android。

## 语音控制

通过语音和 Google Assistant、Amazon Alexa 或 Siri Shortcuts 控制灯具，解放您的双手。使用简单的语音命令即可打开或关闭灯具、调亮和调暗灯光、改变灯光颜色并设置自定义灯光场景。

## 设定照明时间，对灯具进行自动化控制

根据每日或每周活动对灯具进行自动化控制。设定照明时间，灯具将在您到家之前打开，在您不需要时关闭。

## 能耗监控

WiZ 应用程序记录灯具能耗情况。查看您的每周或每日报告并合理规划照明以优化家中灯具的能耗。

## 预设舒适功能

使用 WiZ 应用程序中的预设舒适功能，全天享受最适合您的昼夜节律的照明模式。当您需要唤醒活力和集中精力时，WiZ 将为您提供明亮日光，并平稳过渡到柔和暖白光，以帮助您放松身心、安然入睡。

## 色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式

可从活力十足的冷白光到温馨柔和的暖白光等多种范围中进行选择，或者直接从“全神贯注”和“放松休息”等预设模式中进行选择，为您的活动营造最佳氛围。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 银色
- 材料: 塑料

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

## 灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

## 其他

- 设计用于: 实用

## 功耗

- 电压: 220-240 V

## 产品尺寸和重量

- 净重: 1.5 kg
- 高度: 9 cm
- 长度: 55 cm
- 宽度: 55 cm

## 服务

- 质保: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 550 mm
- 光源亮度: 2700
- 光色: 2700-6500
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 36
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

## 包装尺寸和重量

- 净重: 1.5 kg
- 毛重: 1.94 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0
- 材料编号 (12NC): 929002641009



发行日期: 2023-11-10  
版本: 0.29

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)