

# PHILIPS

筒灯

其他

深凹设计

黑色

6922341923982



## 卓越的照明和样式

Philips LED Performance 筒灯凭借其坚固的设计和最佳性能，堪称完美灯具，可为任何家庭空间带来高品质照明。柔和的光线还可呵护您的眼睛。

### 与您的室内装饰出色融合

- 富有表现力的优雅形状

### 耐用性

- 使用寿命长达 30,000 小时

# 产品亮点

## 富有表现力的优雅形状

简洁又现代的设计让您的房间更加优雅和精致。

## 使用寿命长达 30,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 30,000 小时。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 塑料

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

## 灯光特征

- 光束角度: 60°
- 显色指数 (CRI): 90

## 其他

- 设计用于: 实用

## 产品尺寸和重量

- 高度: 4.7 cm
- 长度: 8.7 cm
- 净重: 0.13 kg
- 凹面距离: 5 cm
- 宽度: 8.7 cm

## 服务

- 保修: 3 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 30,000 小时
- 直径: 87 mm
- 光源亮度: 300
- 光色: 4000
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 5
- IP 码: IP20/54
- 防护等级: II 类

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341923982
- 净重: 0.120 kg
- 毛重: 0.153 kg
- 高度: 10.200 cm
- 长度: 6.000 cm
- 宽度: 11.500 cm
- 材料编号 (12NC): 929002642509



发行日期: 2022-10-26  
版本: 0.16

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)