PHILIPS

筒灯

其他

深凹设计

黑色

6922341924002



卓越的照明和样式

Philips LED Performance 筒灯凭借其坚固的设计和最佳性能，堪称完美灯具，可为任何家庭空间带来高品质照明。柔和的光线还可呵护您的眼睛。

与您的室内装饰出色融合
- 富有表现力的优雅形状

耐用性
- 使用寿命长达 30,000 小时

产品亮点

富有表现力的优雅形状
简洁又现代的设计让您的房间更加优雅和精致。

使用寿命长达 30,000 小时
借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 30,000 小时。

规格

灯泡特征
- 预期用途: 室内

设计和外观
- 颜色: 黑色
- 材料: 塑料

耐用性
- 开关循环次数: 15,000

随附其他功能/附件
- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征
- 光束角度: 60 °
- 颜色一致性: 5 SDCM
- 显色指数 (CRI): 90

其他
- 设计用于: 厨房
- 风格: 舒适温馨
- EyeComfort: 是

其他特征
- 灯具电流: 55 mA
- 效能: 55 lm/W

产品尺寸和重量
- 净重: 0.13 kg
- 开孔长度: 6.8-7.5 cm
- 开孔宽度: 6.8-7.5 cm
- 高度: 4.7 cm
- 长度: 8.7 cm
- 凹面距离: 5 cm
- 宽度: 8.7 cm

服务
- 质保: 3 年

技术规格
- 使用寿命长达: 30,000 小时
- 直径: 87 mm
- 光源亮度: 300
- 光色: 6500
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 5
- IP 码: IP20/54
- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量
- EAN/UPC - 产品: 6922341924002
- 净重: 0.12 kg
- 毛重: 0.15 kg
- 高度: 10.2 cm
- 长度: 6 cm
- 宽度: 11.5 cm
- 材料编号 (12NC): 929002642609

发行日期: 2024-01-18
版本: 0.54

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com