

PHILIPS

筒灯

其他

深凹设计

黑色

6922341924040



卓越的照明和样式

Philips LED Performance 筒灯凭借其坚固的设计和最佳性能，堪称完美灯具，可为任何家庭空间带来高品质照明。柔和的光线还可呵护您的眼睛。

与您的室内装饰出色融合

- 富有表现力的优雅形状

耐用性

- 使用寿命长达 30,000 小时

产品亮点

富有表现力的优雅形状

简洁又现代的设计让您的房间更加优雅和精致。

使用寿命长达 30,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 30,000 小时。

规格

设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 塑料

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

灯光特征

- 光束角度: 60°
- 显色指数 (CRI): 90

其他

- 设计用于: 实用

产品尺寸和重量

- 高度: 5.6 cm
- 长度: 11 cm
- 净重: 0.19 kg
- 凹面距离: 6 cm
- 宽度: 11 cm

服务

- 保修: 3 年

技术规格

- 使用寿命长达: 30,000 小时
- 直径: 110 mm
- 光源亮度: 500
- 光色: 4000
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 8
- IP 码: IP20/54
- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341924040
- 净重: 0.190 kg
- 毛重: 0.238 kg
- 高度: 12.000 cm
- 长度: 6.500 cm
- 宽度: 12.200 cm
- 材料编号 (12NC): 929002642809



发行日期: 2022-06-30
版本: 0.18

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com