

PHILIPS

筒灯

其他

深凹设计

黑色

6922341924088



卓越的照明和样式

Philips LED Performance 筒灯凭借其坚固的设计和最佳性能，堪称完美灯具，可为任何家庭空间带来高品质照明。柔和的光线还可呵护您的眼睛。

与您的室内装饰出色融合

- 富有表现力的优雅形状

耐用性

- 使用寿命长达 30,000 小时

产品亮点

富有表现力的优雅形状

简洁又现代的设计让您的房间更加优雅和精致。

使用寿命长达 30,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 30,000 小时。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 15,000

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 光束角度: 60°
- 颜色一致性: 5 SDCM
- 显色指数 (CRI): 90

其他

- 设计用于: 厨房
- 风格: 舒适温馨
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 65 mA
- 效能: 60 lm/W

产品尺寸和重量

- 净重: 0.3 kg
- 开孔长度: 12.0-13.0 cm
- 开孔宽度: 12.0-13.0 cm
- 高度: 7.3 cm
- 长度: 14.4 cm
- 凹面距离: 15 cm
- 宽度: 14.4 cm

服务

- 质保: 3 年

技术规格

- 使用寿命长达: 30,000 小时
- 直径: 144 mm
- 光源亮度: 750
- 光色: 3000
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 12
- IP 码: IP20/54
- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341924088
- 净重: 0.3 kg
- 毛重: 0.37 kg
- 高度: 14.8 cm
- 长度: 7.8 cm
- 宽度: 15 cm
- 材料编号 (12NC): 929002643009



发行日期: 2024-01-22
版本: 0.58

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com