



暖白光或冷白光,供您随心选择

使用 Philips 智能 LED 吸顶灯为您的生活空间增添色温可调节暖白光或冷白光。这款灯已连接 WiZ,与您现有的 Wi-Fi 一起使用,通过 WiZ 应用程序或语音进行控制。

智能控制功能

- 使用智能手机随时随地进行控制。
- ·使用 Google Assistant、Alexa 或 Siri Shortcuts 进行语音控制

智能功能

- 设定照明时间,对灯具进行自动化控制
- . 能耗监控
- . 预设舒适功能

光的模式

. 色温可调节(从暖白光到冷白光)以及预设模式

产品亮点

随时随地进行控制

无论您在何处,都可以使用智能手机控制设备。即便您在离开家时忘记关闭设备也无需担心。WiZ 应用程序适用于 iOS 和Android。

语音控制

通过语音和 Google Assistant、Amazon Alexa 或 Siri Shortcuts 控制灯具,解放您的双手。使用简单的语音命令即可打开或关闭灯具、调亮和调暗灯光、改变灯光颜色并设置自定义灯光场景。

设定照明时间,对灯具进行自动化控制

根据每日或每周活动对灯具进行自动化控制。设定照明时间, 灯具将在您到家之前打开, 在您不需要时关闭。

能耗监控

WiZ 应用程序记录灯具能耗情况。查看您的每周或每日报告并合理规划照明以优化家中灯具的能耗。

预设舒适功能

使用 WiZ 应用程序中的预设舒适功能,全天享受最适合您的昼夜节律的照明模式。 当您需要唤醒活力和集中精力时, WiZ 将为您提供明亮日光,并平稳过渡到柔和暖白光,以帮助您放松身心、安然入睡。

色温可调节(从暖白光到冷白光)以及预设 模式

可从活力十足的冷白光到温馨柔和的暖白 光等多种范围中进行选择,或者直接从"全 神贯注"和"放松休息"等预设模式中进行选 择,为您的活动营造最佳氛围。

规格

设计和外观

颜色: 白色材料: 塑料

随附其他功能/附件

. 可调节射灯头: 否

,可通过遥控器调节亮度: 是

•集成 LED: 是

• 随附遥控器: 否

•中心装饰品: 是

灯光特征

. 显色指数 (CRI): 80

其他

.设计用干:实用

包装尺寸和重量

· 净重: 1.460 kg

功耗

· 电压: 220-240 V

产品尺寸和重量

· 高度: 7.4 cm · 长度: 46.8 cm · 净重: 1.46 kg · 宽度: 46.8 cm

服务

•保修:1年

技术规格

• 使用寿命长达: 15,000 小时

・直径: 468 mm ・光源亮度: 2200 ・光色: 2700-6500

· 灯具可调光: 是

·LED: 是

• 内置 LED: 是

. 随附灯泡瓦数: 36

• IP 码: IP20

·防护等级: I 类



发行日期: 2023-11-10 版本: 0.27 Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证,也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约,也不构成任何报价或合同的一部分,除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。