

# PHILIPS

球泡

LED

9 瓦至 75 瓦

E27

冷白光

6922341927324



## 明亮 LED 照明，拥有卓越 照明质量

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

**选择可持续解决方案**

· 长使用寿命灯泡 - 长达 15 年

# 产品亮点

## 15,000 小时的额定平均寿命



使用寿命长达 15,000 小时，可以减少您频繁更换灯泡的麻烦，让您享受超过 15 年的完美照明解决方案。

# 规格

## 灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 技术: LED
- 玻璃类型: 透明

## 灯泡尺寸

- 高度: 10 cm
- 重量: 0.052 kg
- 宽度: 3.7 cm

## 耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关次数: 50,000

## 灯光特征

- 光束角度: 300°
- 颜色一致性: 6SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 光色类别: 冷白光
- 标称光通量: 1000 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 启动时间 (达到 60% 亮度): poc
- 颜色代码: 865 | CCT of 6500K

## 其他

- 舒视光: 否

## 其他特征

- 灯具电流: 77 mA
- 效能: 111 lm/W

## 包装信息

- EAN: 6922341927324
- EOC: 692234192732400
- 产品名称: LEDStick 9W E27 6500K CL ND G OL

## 功耗

- 功率系数: 0.51
- 电压: 220 V
- 瓦数: 9 W
- 瓦数当量: 75 W

## 产品尺寸和重量

- 长度: 10 cm

## 额定值

- 额定光束角: 300°
- 额定使用寿命: 15,000 小时
- 光通量: 1000 lm
- 额定功率: 9 W

## 技术规格

- 频率: 50-60 Hz

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341927324
- 净重: 0.030 kg
- 毛重: 0.043 kg
- 高度: 11.700 cm
- 长度: 3.900 cm
- 宽度: 3.900 cm
- 材料编号 (12NC): 929002399829



发行日期: 2022-10-27  
版本: 0.30

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)