

PHILIPS

烛光灯和 Lustre

LED

4.5 瓦至 40 瓦

E14

暖白色

6922341927362



透明 LED 烛泡为您的家居增添闪亮光彩

Philips 透明 LED 烛光灯具有美妙明亮的照明效果和超长使用寿命。这款灯泡外形精致，点亮还可发出迷人光彩，是配备小灯头 (E14) 的枝形吊灯的完美搭配解决方案。

优质光源


- 真正白炽灯般的暖白光

选择可持续解决方案

- 长使用寿命灯泡 - 长达 15 年

产品亮点

白炽灯般的暖白光



该灯泡的色温为 2700K，为您营造温馨宁静的氛围，是放松身心的理想之选。这款 2700K 灯具非常适合家居照明设计

15,000 小时的额定平均寿命



使用寿命长达 15,000 小时，可以减少您频繁更换灯泡的麻烦，让您享受超过 15 年的完美照明解决方案。

规格

灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向烛光灯
- 插座: E14
- 技术: LED
- 玻璃类型: 透明

灯泡尺寸

- 高度: 12.1 cm
- 重量: 0.036 kg
- 宽度: 3.5 cm

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关次数: 50,000

灯光特征

- 光束角度: 300 °
- 颜色一致性: 6SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 2700 K
- 光色类别: 暖白色
- 标称光通量: 500 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 启动时间 (达到 60% 亮度): 即亮
- 颜色代码: 827 | CCT of 2700K

其他

- 舒视光: 否

其他特征

- 灯具电流: 40 mA
- 效能: 111 lm/W

包装信息

- EAN: 6922341927362
- EOC: 692234192736200
- 产品名称: LEDCandle 4.5W E14 2700K BA35CLND S OL

功耗

- 功率系数: 0.41
- 电压: 220 V
- 瓦数: 4.5 W
- 瓦数当量: 40 W

产品尺寸和重量

- 长度: 12.1 cm

额定值

- 额定光束角: 300 °
- 额定使用寿命: 15,000 小时
- 光通量: 500 lm
- 额定功率: 4.5 W

技术规格

- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341927362
- 净重: 0.037 kg
- 毛重: 0.050 kg

- 高度: 12.800 cm
- 长度: 3.600 cm
- 宽度: 3.600 cm
- 材料编号 (12NC): 929002398829



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.52

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com