

# PHILIPS

水晶尖泡 6.5W

LED

替代白炽灯功率 53W

E14

色温 2700K

6922341927461



## 透明 LED 烛泡为您的家居增添闪亮光彩

Philips 透明 LED 烛光灯具有美妙明亮的照明效果和超长使用寿命。这款灯泡外形精致，点亮还可发出迷人光彩，是配备小灯头 (E14) 的枝形吊灯的完美搭配解决方案。

### 优质光源


- 真正白炽灯般的暖白光

### 选择可持续解决方案

- 长使用寿命灯泡 - 长达 15 年

# 产品亮点

## 白炽灯般的暖白光



该灯泡的色温为 2700K，为您营造温馨宁静的氛围，是放松身心的理想之选。这款 2700K 灯具非常适合家居照明设计

## 15,000 小时的额定平均寿命



使用寿命长达 15,000 小时，可以减少您频繁更换灯泡的麻烦，让您享受超过 15 年的完美照明解决方案。

# 规格

## 灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向烛光灯
- 插座: E14
- 玻璃类型: 透明
- 灯泡外观: 透明
- 灯泡材料: 塑料

## 灯泡尺寸

- 高度: 10.6 cm
- 宽度: 3.5 cm

## 设计和外观

- 材料: 塑料

## 耐用性

- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关循环次数: 50,000

## 灯光特征

- 光束角度: 300 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 2700 K
- 标称光通量: 700 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 827 | CCT of 2700K

## 其他

- EyeComfort: 否

## 其他特征

- 效能: 107 lm/W

## 包装信息

- EAN: 6922341927461
- EOC: 692234192746100
- 产品名称: LEDCandle 6.5W E14 2700K B35 CLND G OL

## 功耗

- 功率系数: 0.51
- 电压: 220 V
- 瓦数: 6.5 W
- 瓦数当量: 53 W

## 产品尺寸和重量

- 长度: 10.6 cm

## 技术规格

- 频率: 50-60 Hz

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341927461
- 净重: 0.03 kg
- 毛重: 0.04 kg
- 高度: 10.7 cm
- 长度: 3.6 cm
- 宽度: 3.6 cm
- 材料编号 (12NC): 929002399329



发行日期: 2024-01-22  
版本: 0.60

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)