

PHILIPS

球泡

LED

9.5 瓦至 70 瓦 (70 瓦 GLS, 16 瓦 CFL)

E27

白色

6922341927607



与众不同的灯泡

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

优质光源

- 无可见闪烁
- 活力冷光
- 全方位照明

产品亮点

无可见闪烁

如果灯光连续快闪，可能会对眼睛造成伤害，引起头痛，甚至引起光敏性癫痫患者发作，这种苦恼完全可以避免。LED 的闪烁来自于其对驱动器电流的快速响应。而 Philips LED 采用尽可能减小驱动器电流输出变化的设计，消除了导致闪烁的因素，因此，您完全看不到任何快闪。

3500K [LED 灯]



这款灯泡的色温为 3500K，为您带来活力冷光，非常适合营造温馨亲切的氛围来招待朋友或看书放松身心。

全方位照明

这款 LED 灯泡采用新颖而又古典的外形设计，避免了通常在光束扩散边缘出现的阴影，全方位散发自然的暖白光。

规格

灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 技术: LED
- 玻璃类型: 磨砂

灯泡尺寸

- 高度: 11.43 cm
- 重量: 0.05 kg
- 宽度: 3.72 cm

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关次数: 50,000

灯光特征

- 光束角度: 200°
- 颜色一致性: 6SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 3000 K
- 光色类别: 白色
- 标称光通量: 950 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 启动时间 (达到 60% 亮度): poc
- 颜色代码: 830 | CCT of 3000K

其他

- 舒视光: 是

其他特征

- 灯具电流: 75 mA
- 效能: 100 lm/W

包装信息

- EAN: 6922341927607
- EOC: 692234192760700
- 产品名称: Stick 9.5W E27 3000K 1CT/12 OL

功耗

- 功率系数: 0.51
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 9.5 W
- 瓦数当量: 70 W

产品尺寸和重量

- 长度: 11.43 cm

额定值

- 额定光束角: 200°
- 额定使用寿命: 15,000 小时
- 光通量: 950 lm
- 额定功率: 9.5 W

技术规格

- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341927607
- 净重: 0.030 kg
- 毛重: 0.043 kg
- 高度: 11.700 cm
- 长度: 3.900 cm
- 宽度: 3.900 cm
- 材料编号 (12NC): 929001901429



发行日期: 2022-10-27
版本: 0.34

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com