PHILIPS

球泡

LED

7 瓦至 53 瓦（53 瓦 GLS，12 瓦 CFL）

E27

白色

6922341927768



明亮 LED 照明，拥有卓越照明质量

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

优质光源

- 专为给你的眼睛带来舒适体验而设计

选择高品质 LED 灯，享受持续数十年的良好照明体验

- 选择超凡亮度灯具

产品亮点

柔光 LED：舒适护眼



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮，容易让人感到眩目。太弱，又容易让人看到灯光闪烁。现在，这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界，为您的家居环境营造理想的氛围。

EyeComfort 采用凹面光学设计

这款灯泡采用凹面设计，可投射宽光束，具有超凡亮度、高效节能和经久耐用等优点，并为您带来舒适怡人的照明体验。

规格

灯泡特征
- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: T50
- 插座: E27
- 技术: LED
- 玻璃类型: 磨砂

灯泡尺寸
- 高度: 9.63 cm
- 重量: 0.035 kg
- 宽度: 5 cm

耐用性
- 平均使用寿命（每天使用 2.7 小时）: 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关次数: 50,000

灯光特征
- 光束角度: 220 °
- 颜色一致性: 6SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 3000 K
- 光色类别: 白色
- 标称光通量: 700 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 启动时间（达到 60% 亮度）: 即亮
- 颜色代码: 830 | CCT of 3000K

其他
- 舒视光: 是

其他特征
- 灯具电流: 70 mA
- 效能: 90 lm/W

包装信息
- EAN: 6922341927768
- EOC: 692234192776800
- 产品名称: LEDBright 7W E27 3000K 1CT/12 CN OL

功耗
- 功率系数: 0.5
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 7 W
- 瓦数当量: 53 W

产品尺寸和重量
- 长度: 9.63 cm

额定值
- 额定光束角: 220 °
- 额定使用寿命: 15,000 小时
- 光通量: 700 lm
- 额定功率: 7 W

技术规格
- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量
- EAN/UPC - 产品: 6922341927768
- 净重: 0.034 kg
- 毛重: 0.047 kg
- 高度: 9.900 cm
- 长度: 5.100 cm
- 宽度: 5.100 cm
- 材料编号 (12NC): 929002432610

6922341927768

发行日期: 2023-11-10
版本: 0.20

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com