

# PHILIPS

吸顶灯

实用

CL203

白色

6922341928185



## 高品质 LED 灯经过精心设计，使用寿命长达数年

Philips EyeComfort LED 吸顶灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，给您的眼睛提供悉心呵护。

### 易于使用

- 轻松安装

### 照明效果

- 光照分布均匀

### 超高品质

- EyeComfort - 舒适护眼灯

# 产品亮点

## 轻松安装

安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

## 光照分布均匀

光线均匀一致地洒满整个房间。

## Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。Philips LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的

灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 金属/塑料

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

## 灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

## 其他

- 设计用于: 实用

## 产品尺寸和重量

- 高度: 7 cm
- 长度: 39 cm
- 净重: 0.66 kg
- 宽度: 39 cm

## 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 390 mm
- 光源亮度: 2100
- 光色: 6500
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 24
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

## 设计和外观

- 颜色: 白色
- 设计用于: 实用
- 净重: 0.610 kg
- 材料: 金属/塑料
- 毛重: 0.642 kg
- 可调节射灯头: 否
- 显色指数 (CRI): 80
- 高度: 7 cm
- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 长度: 0.000
- 宽度: 0.000
- 长度: 39 cm
- 净重: 0.66 kg
- 宽度: 39 cm
- 直径: 390 mm
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 光源亮度: 2100
- 光色: 6500
- 集成 LED: 是
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 24
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是



发行日期: 2022-05-12  
版本: 0.148

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)