

# PHILIPS

## 吸顶灯

实用

CL864

金色

RF 调光



6922341928369



## 弹指间，场景氛围随心变幻

Philips LED 多功能吸顶灯时刻为您营造适宜氛围。只需轻点几个遥控器按键，即可灵活便捷地切换不同灯光设置，尽享每一刻美好时光。

### 易于使用

- 高效贴心 色温可调节，且具有记忆功能
- 使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具

### 超高品质

- EyeComfort - 舒适护眼灯

### 调控

- 方便控制亮度 线性调光功能（附赠遥控器）
- 可通过墙壁开关调节色温
- 4 种预设场景
- 60 分钟后自动关闭

# 产品亮点

## 高效贴心 色温可调节，且具有记忆功能

记录您对各种灯光设置最钟爱的使用旋律，方便您轻松找到适宜的照明模式。

## 使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具

当您使用遥控器关闭灯具时，会有 10 秒的延迟时间，以方便您离开房间。

## Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。Philips LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

## 方便控制亮度 线性调光功能（附赠遥控器）

线性调光功能方便您顺畅地在各级亮度之间进行切换，轻松营造理想氛围。

## 可通过墙壁开关调节色温

使用墙壁开关可轻松切换不同光色。

## 4 种预设场景

多种预设场景方便您为各种场合轻松营造适宜的氛围。

## 60 分钟后自动关闭

开启睡眠模式后，灯具将在 60 分钟后自动熄灭，无需再半夜起床关闭灯具。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 金色
- 材料: 金属/塑料

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 是
- 中心装饰品: 是

## 灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

## 其他

- 设计用于: 实用

## 产品尺寸和重量

- 高度: 11.5 cm
- 长度: 105.1 cm
- 净重: 6.3 kg
- 宽度: 73 cm

## 服务

- 保修: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 6400
- 光色: 2700-6500
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 115
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

## 包装尺寸和重量

- 净重: 6.300 kg
- 毛重: 8.390 kg
- 长度: 0.000
- 宽度: 0.000
- 材料编号 (12NC): 929002662609



发行日期: 2022-07-30  
版本: 0.26

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)