

# PHILIPS

优视型小球泡 3.5W

LED

替代功率 白炽灯 32 瓦, 节能灯 7W

E14

色温 3000K

显色指数 90

6922341929823



## 与众不同的灯泡

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

### 优质光源

- 专为给你的眼睛带来舒适体验而设计

### 选择可持续解决方案

- 长使用寿命灯泡 - 长达 15 年

### 不仅仅局限于照明的灯具

- 即时开启

### 选择高品质 LED 灯，享受持续数十年的良好照明体验

- 灯光如实呈现真实色彩

# 产品亮点

## 柔光 LED: 舒适护眼



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮，容易让人感到眩目。太弱，又容易让人看到灯光闪烁。现在，这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界，为您的家居环境营造理想的氛围。

## 15,000 小时的额定平均寿命



使用寿命长达 15,000 小时，可以减少您频繁更换灯泡的麻烦，让您享受超过 15 年的完美照明解决方案。

## 即时开启 灯光如实呈现真实色彩



当您从衣橱中挑选衣服时，可以看到衣服的真实颜色。随心搭配红色连衣裙和红色鞋子，无需怀疑，这就是真实色彩的完美搭配。

# 规格

## 灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向小球泡
- 插座: E14
- 技术: LED
- 玻璃类型: 磨砂

## 灯泡尺寸

- 高度: 8.8 cm
- 重量: 0.02 kg
- 宽度: 4.5 cm

## 耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关次数: 50,000

## 灯光特征

- 光束角度: 150°
- 颜色一致性: 6SDCM
- 显色指数 (CRI): 90
- 色温: 3000 K
- 光色类别: 白色
- 标称光通量: 350 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 启动时间 (达到 60% 亮度): 即亮
- 颜色代码: 930 | CCT of 3000K

## 其他

- 舒视光: 是

## 其他特征

- 灯具电流: 35 mA
- 效能: 100 lm/W

## 包装尺寸和重量

- 净重: 0.021 kg

## 包装信息

- EAN: 6922341929823
- EOC: 692234192982300
- 产品名称: LEDBulb 3.5W E14 930 P45 OL

## 功耗

- 功率系数: 0.51
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 3.5 W
- 瓦数当量: 32 W

## 产品尺寸和重量

- 长度: 8.8 cm

#### 额定值

- 额定光束角: 150 °
- 额定使用寿命: 15,000 小时
- 光通量: 350 lm
- 额定功率: 3.5 W

#### 技术规格

- 频率: 50-60 Hz

#### 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341929823
- 毛重: 0.029 g
- 高度: 8.750
- 长度: 4.650
- 宽度: 4.650
- 材料编号 (12NC): 929002975010



发行日期: 2023-11-10  
版本: 0.54

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)