

PHILIPS

球泡

LED

8 瓦至 60 瓦 (GLS 60, CLFi 14)

E27

白色

6922341929861



技术先进的家用 LED 灯

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

优质光源

- 无可见闪烁

不仅仅局限于照明的灯具

- 即时开启

选择高品质 LED 灯，享受持续数十年的良好照明体验

- 专为舒适用眼而设计

产品亮点

无可见闪烁

如果灯光连续快闪，可能会对眼睛造成伤害，引起头痛，甚至引起光敏性癫痫患者发作，这种苦恼完全可以避免。LED 的闪烁来自于其对驱动器电流的快速响应。而 Philips LED 采用尽可能减小驱动器电流输出变化的设计，消除了导致闪烁的因素，因此，您完全看不到任何快闪。

即时开启

专为舒适用眼而设计



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮，容易让人感到眩目。太弱，又容易让人看到灯光闪烁。现在，这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界，为您的家居环境营造理想的氛围。

规格

灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向小球泡
- 插座: E27
- 技术: LED
- 玻璃类型: 磨砂

灯泡尺寸

- 高度: 8.69 cm
- 重量: 0.026 kg
- 宽度: 4.58 cm

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 12 年
- 亮度维持率: 70%
- 标称使用寿命: 12,000 小时
- 开关次数: 50,000

灯光特征

- 光束角度: 150 °
- 颜色一致性: 6SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 3000 K
- 光色类别: 白色
- 标称光通量: 800 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 启动时间 (达到 60% 亮度): 即亮
- 颜色代码: 830 | CCT of 3000K

其他

- 舒视光: 是

其他特征

- 灯具电流: 66 mA
- 效能: 100 lm/W

包装信息

- EAN: 6922341929861
- EOC: 692234192986100
- 产品名称: ESSLED Bulb 8W E27 3000K P45 OL

功耗

- 功率系数: 0.51
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 8 W
- 瓦数当量: 60 W

产品尺寸和重量

- 长度: 8.69 cm

额定值

- 额定光束角: 150 °
- 额定使用寿命: 12,000 小时
- 光通量: 800 lm
- 额定功率: 8 W

技术规格

- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341929861
- 净重: 0.021 kg
- 毛重: 0.031 g
- 高度: 8.600
- 长度: 4.600
- 宽度: 4.600
- 材料编号 (12NC): 929003040410



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.22

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com