

# PHILIPS

筒灯

其他

纤巧设计

银色

6922341936098



## 灯光舒适，外形纤巧

Philips LED 纤薄筒灯可提供适用于普通照明应用的自然光效果。这是一款适用于低层高房屋的纤薄杰作，在家中的任何地方都能营造出优雅的氛围。柔和的光线还可呵护您的眼睛。

### 与您的室内装饰出色融合

- 超薄设计

### 易于使用

- 无需布线即可轻松安装。

### 照明效果

- 光线明亮且分布均匀

### 超高品质

- EyeComfort - 舒适护眼灯

### 耐用性

- 使用寿命长达 20,000 小时

# 产品亮点

## 超薄设计

纤巧外形非常适合低层高的房间，安装时几乎可与墙壁表面齐平。

## 轻松安装

### 光线明亮且分布均匀

为了真正照亮您的房间，请选择这种光线分布均匀的灯具，它可以将光线均匀地投射到整个空间。

## Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。Philips LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、

输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

## 使用寿命长达 20,000 小时

借助飞利浦 LED 技术，产品的使用寿命可长达 20,000 小时。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 银色
- 材料: 金属/塑料

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

## 灯光特征

- 光束角度: 110°
- 显色指数 (CRI): 80

## 其他

- 设计用于: 实用

## 产品尺寸和重量

- 开孔长度: 8 cm
- 开孔宽度: 8 cm
- 高度: 3.5 cm
- 长度: 9.2 cm
- 净重: 0.065 kg
- 凹面距离: 1.5 cm
- 宽度: 9.2 cm

## 服务

- 保修: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 直径: 92 mm
- 光源亮度: 285
- 光色: 6500
- 主电源: 220
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 4
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341936098
- 净重: 0.780 kg
- 毛重: 0.815 kg
- 高度: 9.500 cm
- 长度: 9.500 cm
- 宽度: 4.500 cm
- 材料编号 (12NC): 929002689109



发行日期: 2022-10-26  
版本: 0.28

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)