

PHILIPS

筒灯

其他

表面安装

白色

6922341937927



高品质 LED 灯经过精心设计，使用寿命长达数年

Philips EyeComfort LED 筒灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，给您的眼睛提供悉心呵护。

易于使用

- 该灯具非常适合低层高的房间，安装到房间里低调且精巧。

超高品质

- EyeComfort 舒视光

安装

- 易于安装、使用安全

耐用性

- 使用寿命长达 15,000 小时

产品亮点

适用于低层高房屋 纤巧外形

Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以

确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

使用寿命长达 15,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 15,000 小时。

易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 7,500

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 光束角度: 110°
- 颜色一致性: 5 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 厨房
- 风格: 舒适温馨
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 40 mA
- 效能: 80 lm/W

产品尺寸和重量

- 净重: 0.081 kg
- 高度: 4.5 cm
- 长度: 8 cm
- 宽度: 8 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 80 mm
- 光源亮度: 400
- 光色: 3000
- 主电源: 220
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 5
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341937927
- 净重: 0.07 kg
- 毛重: 0.1 kg
- 高度: 8.4 cm
- 长度: 5.7 cm
- 宽度: 8.4 cm
- 材料编号 (12NC): 929003171409



发行日期: 2024-01-22
版本: 0.54

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com