

# PHILIPS

筒灯

其他

表面安装

黑色

6922341938061



## 高品质 LED 灯经过精心设计，使用寿命长达数年

Philips EyeComfort LED 筒灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，给您的眼睛提供悉心呵护。

### 易于使用

- 该灯具非常适合低层高的房间，安装到房间里低调且精巧。

### 超高品质

- EyeComfort - 舒适护眼灯

### 安装

- Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

### 耐用性

- 使用寿命长达 15,000 小时

# 产品亮点

## 适用于低层高房屋 纤巧外形

### Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以

确保满足 EyeComfort 要求。Philips LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

## 使用寿命长达 15,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 15,000 小时。

## 易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 塑料

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

## 灯光特征

- 光束角度: 110°
- 显色指数 (CRI): 80

## 其他

- 设计用于: 实用

## 产品尺寸和重量

- 高度: 4.5 cm
- 长度: 8 cm
- 净重: 0.081 kg
- 宽度: 8 cm

## 服务

- 保修: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 80 mm
- 光源亮度: 400
- 光色: 4000
- 主电源: 220
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 5
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341938061
- 净重: 0.067 kg
- 毛重: 0.102 kg
- 高度: 8.400 cm
- 长度: 5.700 cm
- 宽度: 8.400 cm
- 材料编号 (12NC): 929003173109



发行日期: 2022-10-26  
版本: 0.16

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)