

PHILIPS

空气消毒净化器

杀菌

35 瓦

UV-C 技术



6922341948763



住所消毒

住所空气清洁从未如此简单。经证实，Philips UV-C 空气消毒净化器可在短短几小时内灭活超过 99% [1] [2] 的病毒和细菌。本产品采用简洁直观的便携式设计，运行无噪音，配备自动关机定时器和工作指示灯。插上电源、打开设备，简单两步，轻松享受洁净的空气和健康的居住环境。

对您的住所进行消毒，让您免遭细菌侵害

- 专业化
- 对您的住所进行消毒，让您免遭细菌侵害

产品亮点

专业化

Philips 在 UV-C 照明领域拥有 35 年以上的经验，并且拥有丰富的应用专业知识。

对您的住所进行消毒，使您免遭细菌侵害

UV-C 消毒对迄今为止经过测试的所有细菌和病毒都有作用。

规格

灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 配件
- 技术: UV-C

灯泡尺寸

- 高度: 40 cm
- 重量: 3 kg
- 宽度: 20.1 cm

耐用性

- 平均使用寿命（每天使用 2.7 小时）: 9 年
- 亮度维持率: 70%
- 标称使用寿命: 9,000 小时
- 开关次数: 20,000

灯光特征

- 启动时间（达到 60% 亮度）: 即亮

其他特征

- 灯具电流: 345-145 mA

包装信息

- EAN: 6922341948763
- EOC: 692234194876300
- 产品名称: UV-C disinfection air cleaner CN

功耗

- 功率系数: 0.9
- 电压: 100-240 V
- 瓦数: 35 W

产品尺寸和重量

- 长度: 40 cm

额定值

- 额定使用寿命: 9,000 小时
- 额定功率: 35 W

技术规格

- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341948763
- 净重: 3.000 kg
- 毛重: 3.815 kg
- 高度: 49.500 cm
- 长度: 29.000 cm
- 宽度: 26.900 cm
- 材料编号 (12NC): 929003132709



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.24

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com