

# PHILIPS

筒灯

其他

经久耐用

白色

6922341948909



## 舒适护眼的 LED 灯

耐用舒适的 LED 灯

### 易于使用

- 无需布线即可轻松安装。
- Philips LED 伸缩吊扇灯经过精心设计，确保出色的空气流通和长期持续的可靠性。即可单独使用，也可以与空调搭配使用实现快速制冷。

### 安装

- 带连接器的集成式驱动器，易于安装。

### 耐用性

- 使用寿命长达 15,000 小时

# 产品亮点

## 轻松安装

### 功能强大、性能可靠

Philips LED 伸缩吊扇灯经过精心设计，确保出色的空气流通和长期持续的可靠性。即可单独使用，也可以与空调搭配使用实现快速制冷。

## 带连接器的集成式驱动器，易于安装。

无需相关知识或布线，即可安全、轻松地安装。

## 使用寿命长达 15,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 15,000 小时。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 塑料

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 是
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

## 灯光特征

- 光束角度: 24°
- 显色指数 (CRI): 80

## 其他

- 设计用于: 实用

## 产品尺寸和重量

- 高度: 3.6 cm
- 长度: 9 cm
- 净重: 0.063 kg
- 凹面距离: 1.4 cm
- 宽度: 9 cm

## 服务

- 保修: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 90 mm
- 光源亮度: 550
- 光色: 4000
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 5.5
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

## 设计和外观

- 颜色: 白色
- 设计用于: 实用
- EAN/UPC - 产品: 6922341948909
- 保修: 1 年
- 光束角度: 24°
- 净重: 0.063 kg
- 材料: 塑料
- 毛重: 0.083 kg
- 可调节射灯头: 是
- 显色指数 (CRI): 80
- 高度: 9.500 cm
- 高度: 3.6 cm
- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 长度: 5.400 cm
- 宽度: 9.500 cm
- 长度: 9 cm
- 净重: 0.063 kg
- 凹面距离: 1.4 cm
- 宽度: 9 cm
- 直径: 90 mm
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 光源亮度: 550
- 光色: 4000
- 集成 LED: 是
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 5.5
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是



发行日期: 2022-05-12  
版本: 0.12

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)