

# PHILIPS

## 吸顶灯


实用

CL550

黑色

分级调光

6922341953545



## 借助现有开关, 即可为一盏灯赋予三种光照设置

变换亮度, 营造适宜的氛围。Philips 色温变换球泡 LED 吸顶灯提供三种亮度设置, 助您尽享每一刻的美好时光。无需调光器或其他额外装置, 您只需使用现有开关即可随意切换亮度。

### 专为客厅和卧室照明设计

- 休闲与社交的理想之选

### 与您的室内装饰出色融合

- 超薄设计

### 易于使用

- 该灯具提供灵活的壁装和吸顶式安装两种方式, 助您随心定制心仪灯具外观, 达到与家居装修风格和谐一致的美妙效果。
- 轻松安装

### 照明效果

- 光照分布均匀

### 超高品质

- EyeComfort - 舒适护眼灯

# 产品亮点

## 休闲与社交的理想之选

对任何家庭而言，客厅都是家的中心，是全家人的休闲和社交场所。因此，客厅和卧室的照明应该能够灵活轻松地适应全天的不同应用场景。巧妙利用不同光源位置和光线层次，有助于营造出空间感和温馨感。

## 超薄设计

纤巧外形非常适合低层高的房间，安装时几乎可与墙壁表面齐平。

## 可灵活选择壁装或吸顶式安装

### 轻松安装

安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

### 光照分布均匀

光线均匀一致地洒满整个房间。

## Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。Philips LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 金属/塑料

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

## 灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

## 其他

- 设计用于: 实用

## 产品尺寸和重量

- 高度: 2.8 cm
- 长度: 55 cm
- 净重: 1.86 kg
- 宽度: 55 cm

## 服务

- 保修: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 直径: 550 mm
- 光源亮度: 4200
- 光色: 4000
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 36
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

## 包装尺寸和重量

- 净重: 1.860 kg
- 毛重: 3.413 kg
- 长度: 0.000
- 宽度: 0.000
- 材料编号 (12NC): 929003202009



发行日期: 2022-10-26  
版本: 0.52

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)