

PHILIPS


磁吸系列 深嵌轨道 2
米

myLiving

磁吸系统

黑色

6922341954634



智能照明技术让您舒适享受日常生活

时尚简洁的线形灯具勾勒出环境光路的轮廓。飞利浦为打造无中心片式设计的高品质空间，推出了全新磁吸系统产品。其采用独有专利 净激光技术以及专业的双区域漫射设计，精准控制灯具，有效过滤杂散光，减少眩光，带来舒适明亮的纯净光线！嵌入式无装饰跟踪器可搭配高度灵活的多模块应用，适用于无限安装场景，时尚百搭，彰显专属生活感，引领当代时尚照明，装点现代空间之美！

与您的室内装饰出色融合

- 装饰性金属外观

安装

- 易于安装、使用安全

产品亮点

装饰性金属外观
金属外观增添了现代气息。

易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 铝
- 外壳颜色: 黑色
- 外壳材料: 铝

耐用性

- 环境温度范围: -20 至 +40°C

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 随附遥控器: 否

保修

- 质保期: 1 年

灯光特征

- 恒定光输出: 否
- 初始色度: (NA) NA
- 可更换光源: 否
- 反射镜材料: -

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室, 走廊
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 轨道灯

其他特征

- 灯具电流: 4000 mA
- 符合欧盟 RoHS 规范: 是

电源

- 输入电压: 48

功耗

- 功耗误差: +/-10%

产品尺寸和重量

- 净重: 2.42 kg
- 开孔长度: 200.0 cm
- 开孔宽度: 3.5 cm
- 高度: 5.3 cm
- 长度: 200 cm
- 凹面距离: 5 cm
- 宽度: 7.55 cm
- 总高度: 53 mm
- 总长度: 2,000 mm
- 总宽度: 75.5 mm

服务

- 质保: 3 年

技术规格

- 使用寿命长达: 25,000 小时
- 光源亮度: -
- 主电源: 48
- 灯具可调光: 否
- LED: 否
- IP 码: IP20
- 防护等级: III 类
- 可调光: 否
- 包含的驱动器: 否
- 可燃性标志: 用于安装在常规可燃表面
- 灼热丝测试: 温度 650°C, 持续时间 30 秒
- IP 等级: IP20 | 手指保护
- 机械冲击保护代码: IK03 | 0.3 J
- 保护等级 IEC: 安全等级 III
- 适用于随机开关: 否

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341954634
- 净重: 2.44 kg
- 毛重: 2.61 kg
- 高度: 3.5 cm
- 长度: 6 cm
- 宽度: 208 cm
- 材料编号 (12NC): 929003206610



发行日期: 2024-02-05
版本: 0.114

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com