

PHILIPS

吸顶灯

myLiving

CL713

不适用



6922341955488



借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种光照设置。

Philips 色温变换球泡 LED 吸顶灯提供 3 种亮度设置。借助现有开关进行选择，满足当下氛围需求，柔和的光线还可呵护您的眼睛。

易于使用

- 记住您最喜爱的模式以便于选择

照明效果

- 温馨舒适的照明效果
- 色温变换球泡色彩变幻

超高品质

- EyeComfort 舒视光

调控

- 可通过墙壁开关调节色温

产品亮点

记住您最喜爱的模式以便于选择

无论您偏爱适于夜晚的温暖光辉还是适于集中精力的明亮白光，系统都会记住您的最爱以便于选择。

温馨舒适的照明效果

营造温暖舒适的氛围，帮助您休闲放松。

色温变换球泡色彩变幻

色温变换球泡色彩变幻功能为您营造居家生活空间的整体氛围。冷日光能让您保持专注，冷白光助您提高效率，暖白光帮助您休闲放松。总之，消费者可以根据日常活动来控制家中的灯具。

Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

可通过墙壁开关调节色温

使用墙壁开关可轻松切换不同光色。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 其他

设计和外观

- 颜色: 深灰色
- 材料: 金属, 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 20,000

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 厨房
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 230 mA
- 效能: 79 lm/W

功耗

- 功率系数: 0.5

产品尺寸和重量

- 净重: 0.76 kg
- 高度: 7.5 cm
- 长度: 40 cm
- 宽度: 40 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 400 mm
- 光源亮度: 1900
- 光色: 4000/6500/2700
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 24
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 0.76 kg
- 毛重: 1.05 kg
- 高度: 0

- 长度: 0
- 宽度: 0
- 材料编号 (12NC): 929003200309



发行日期: 2024-02-04
版本: 0.119

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com