

PHILIPS

5 英寸嵌入式筒灯
10W

智能 LED


全彩

开孔 Ø120-130MM

IP20/圆形/白色



6922341959127



让您最钟爱的区域流光溢彩

每时每刻打造完美的灯光场景，让您的房间魅力四射。我们的全彩筒灯散发的光线分布均匀，没有暗点，让您可以自由放松，与亲人一起享受舒适的氛围。

安装简便

- 轻松操作，即插即用

智能控制功能

- 使用智能手机随时随地进行控制
- 语音控制让您解放双手

智能功能

- 设定照明时间，对灯具进行自动化控制
- 预设舒适功能

光的模式

- 数百万种颜色和动态灯光模式
- 色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式
- 使用预设的动态灯光模式自定义场景

产品亮点

轻松操作，即插即用



WiZ 可与现有 Wi-Fi 路由器搭配使用, 而无需其他网关。操作简单, 只需插入新灯具、下载 WiZ 应用程序即可。现在您已准备就绪!

随时随地进行控制




无论您在何处, 都可以使用智能手机控制 WiZ 灯具。即便您在离开家时忘记关灯也无需担心。WiZ 应用程序适用于 iOS 和 Android。

语音控制让您解放双手



只需启用与 Google、Alexa 的集成或添加到 Siri Shortcuts, 通过语音即可轻松控制灯具。

设定照明时间，对灯具进行自动化控制



根据每日或每周活动对灯具进行自动化控制。设定照明时间, 灯具将在您到家之前打开, 在您不需要时关闭。

预设舒适功能



使用 WiZ 应用程序中的预设舒适功能, 全天享受最适合您的昼夜节律的照明模式。当您需唤醒活力和集中精力时, WiZ 将为您提供明亮日光, 并平稳过渡到柔和暖白光, 帮助您放松身心、安然入睡。

数百万种颜色和动态灯光模式



从数百万种光色的调色板中随心选择, 在家中营造令人惊艳的氛围。尽情享受动态灯光效果给环境带来的微妙差异。

色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式



可从活力十足的冷白光到温馨柔和的暖白光等多种范围中进行选择, 或者直接从“全神贯注”和“放松休息”等预设模式中进行选择, 为您的活动营造最佳氛围。

自定义场景



混合使用不同彩色光和白光模式, 为您的日常生活营造理想的灯光氛围。保存下来并随时通过应用程序、语音或者远程调出这种场景。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 圆形

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时) : 25 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 12,500

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 光束角度: 110°
- 颜色一致性: 6
- 显色指数 (CRI): 90
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 实用
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 72 mA
- 效能: 82 lm/W

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220-240 V

产品尺寸和重量

- 净重: 0.162 kg
- 开孔长度: 12.5 cm
- 开孔宽度: 12.5 cm
- 高度: 4.95 cm
- 长度: 14.5 cm
- 凹面距离: 5 cm
- 宽度: 14.5 cm

服务

- 质保: 2 年

技术规格

- 使用寿命长达: 25,000 小时
- 直径: 145 mm
- 光源亮度: 820
- 光色: 2200-6500 (RGB)
- 灯具可调光: 无线调光 - 请勿与调光器一起使用
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 10
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341959127
- 净重: 0.16 kg
- 毛重: 0.2 kg
- 高度: 14.8 cm
- 长度: 5.7 cm
- 宽度: 14.8 cm
- 材料编号 (12NC): 929003226009



发行日期: 2024-01-11
版本: 0.105

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com