

PHILIPS

小吸顶灯

实用

CL850

银色

调光

6922341969539



弹指间，场景氛围随心变幻

每时每刻营造适宜的氛围。我们的优质一体式吸顶灯为您提供功能多样且方便易用的遥控器，可在管理多层光线变化的同时选择不同的灯光设置。借助如此具有吸引力的设计，您可以随心布置场景风格

可持续照明解决方案

- 优质 LED 灯

易于使用

- 轻松安装
- 高效贴心 色温可调节，且具有记忆功能

照明效果

- 多层次视觉效果 动态分层设计

超高品质

- 采用优质切面水晶，光效更为辉灿闪耀

调控

- 4 种预设场景
- 遥控器助您在 10 米范围内轻松调控灯光设置
- 多照明区域控制

产品亮点

优质 LED 灯



这款飞利浦灯具所集成的 LED 技术是由飞利浦独特研发的解决方案。即开即亮，让您的房间充满生动色彩。

轻松安装

安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

高效贴心 色温可调节，且具有记忆功能

记录您对各种灯光设置最钟爱的使用旋律，方便您轻松找到适宜的照明模式。

多层次视觉效果 动态分层设计

动态分层设计会产生别致的灯光效果，让您的房间创意十足。

采用优质切面水晶，光效更为辉灿闪耀

切面水晶为您的房间平添一丝精致复古魅力。

4 种预设场景

多种预设场景方便您为各种场合轻松营造适宜的氛围。

遥控器助您在 10 米范围内轻松调控灯光设置

使用此遥控器可在远至 10 米处打开或关闭灯具或改变其亮度和颜色。

多照明区域控制

您可以调整同一灯具不同照明区域的亮度和/或色温，以创建个性化的灯光场景。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 圆形

设计和外观

- 颜色: 银色
- 材料: 金属

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 90
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 厨房
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 300 mA
- 效能: 75 lm/W

功耗

- 功率系数: 0.9

产品尺寸和重量

- 净重: 4.7 kg
- 高度: 9.4 cm
- 长度: 65.5 cm
- 宽度: 65.5 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 655 mm
- 光源亮度: 4500
- 光色: 2700-6500
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 60
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 4.7 kg
- 毛重: 5.15 kg
- 高度: 0

- 长度: 0
- 宽度: 0
- 材料编号 (12NC): 929003246509



发行日期: 2024-01-18
版本: 0.63

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com